

**CNMM 120416, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250455 HB7020
GTIN	4045197948410
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMM 120416 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 10 mm

posuw  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001

Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	SR
liczba wymian	4
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania a <sub>p</sub>	2 - 10 mm
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120416
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,