


**SCMT 120408, Gatunki: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120408 HB7020 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM

promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia