


**SCMT 120404, Gatunki: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120404 HB7035-1 promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: HB7035-1
Łamacz wiórów: SS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	mocno nieciągłe

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia