

**SCMT 120404, Gatunki: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120404 HB7010-1 promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: HB7010-1
Łamacz wiórów: SS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
Łamacz wiórów	SS
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7010-1
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia