


**SCMT 120408, Gatunki: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260750 HB7035-1
GTIN	4045197948519
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SCMT 120408 HB7035-1 promień naroża: 0,8 mm  
Gatunek: HB7035-1  
Łamacz wiórów: SS  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia