

**Garant****CNMG 120404 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Łamacz wiórów	WSS
posuw $f$	0,15 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia