

Garant**CNMG 120408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	WSS
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia