

Garant**WNMG 080408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251965 HB7020
GTIN	4045197948656
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HB7020
Łamacz wiórów	WSS
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia