

Garant**WNMG 060408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060408 Wiper HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: WSS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7020
Materiał ostrza 	HM

Łamacz wiórów	WSS
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia