

Garant**CNMG 120408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250157 HB7020
GTIN	4045197948717
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,3 - 0,45 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	WSM
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404

liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia