

**Garant****TNMG 160408 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	WSM
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
posuw f	0,25 - 0,45 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7020
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6

tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia