


**Garant****CCMT 120404 Wiper, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260159 HB7020
GTIN	4045197948885
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7020
Łamacz wiórów	WSM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
głębokość skrawania $a_p$	0,4 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404

liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia