

**DNMG 150404, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150404 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 500 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 500 m/min
liczba wymian	4

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Gatunek	HB7010-1
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	100
Łamacz wiórów	SS
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150404
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,