

Garant**Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121000 2
GTIN	4045197038357
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 2 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 15 – 20 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

długość całkowita L: 40 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm²: 0,06 mm/obr,

Opis techniczny

tolerancje chwytu	h6
Liczba ostrzy Z	2
posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,06 mm/obr,
do Ø obrabianego przedmiotu	15 – 20 mm
Ø nom. D _c	2 mm
Ø chwytu D _s	5 mm
długość całkowita L	40 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	DIN 333
typ	A

Tolerancja \varnothing nominalnej	k13
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków