

Garant**DNMG 150408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 150 - 400 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	150 - 400 m/min
Gatunek	HB7020
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza	HM
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia