

**Garant****Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, bez powłoki, Ø DC k13: 3,15 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 121000 3,15   |
| GTIN             | 4045197038371 |
| Klasa artykułu   | 11E           |

**Opis****Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.

Ø nom. D<sub>c</sub>: 3,15 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 30 – 40 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 8 mm

długość całkowita L: 50 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/obr,

**Opis techniczny**

|  |              |
|--|--------------|
| Liczba ostrzy Z                          | 2            |
| posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,08 mm/obr, |
| tolerancje chwytu                        | h6           |
| Ø nom. D <sub>c</sub>                    | 3,15 mm      |
| do Ø obrabianego przedmiotu              | 30 – 40 mm   |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>                  | 8 mm         |
| długość całkowita L                      | 50 mm        |
| powłoka                                  | bez powłoki  |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                | VHM          |
| norma                                    | DIN 333      |
| typ                                      | A            |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tolerancja $\varnothing$ nominalnej | k13                   |
| kąt pogłębiania                     | 60 stopni             |
| kierunek skrawania                  | prawe                 |
| chwyt                               | Kołek walcowy h6      |
| chłodzenie wewnętrzne               | nie                   |
| pierścień barwny                    | bez                   |
| Rodzaj produktu                     | Wykonywanie nakiełków |