

**DNMG 150408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
liczba wymian	4
Warunki skrawania	mocno nieciągłe
promień naroża	0,8 mm

głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	SG
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HB7035-1
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,