

HOLEX**Sworznie dociągające Haas-Mikron R 3 / 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308680 40
GTIN	4045197701008
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwartości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
gwint M	M16
Długość całkowita L	57 mm
Ø kołnierza D	23 mm
L ₁	32 mm
Ø główki D ₁	15 mm

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
do stożka niesamohamownego	40
rozwartość klucza	19 mm
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308825 40

Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40

308820 40