

**Garant****DNMG 150412, Gatunek: HB7010-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250769 HB7010-1
GTIN	4045197949141
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150412 HB7010-1 Gatunek: HB7010-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 440 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	3,75 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Gatunek	HB7010-1

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 440 m/min
Łamacz wiórów	SM
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia