

**HOLEX****Sworznie dociągające Haas-Mikron R 3 / 45° bez otworu, uszczelnione, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308685 40
GTIN	4045197701015
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

**Zastosowanie:**

Do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**wskazówka:**

**uszczelnione** pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Pasujące klucze mocujące i rozwarości kluczy są dostępne w eSklepie.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

**Opis techniczny**

Ø główki D <sub>1</sub>	15 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
gwint M	M16
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
do stożka niesamohamownego	40
Długość całkowita L	57 mm

odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Ø kołnierza D	23 mm
rozwartość klucza	19 mm
norma na sworznie dociągające	MAS 403
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

## Akcesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308825 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40