

**DNMG 150408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SG
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
Warunki skrawania	lekko nieciągłe

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
liczba wymian	4
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,