

**Garant****Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A, TiAlN, Ø DC k13: 1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	121001 1
GTIN	4045197594570
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Skrętne rowki wiórowe.

Do materiałów o twardości do **62 HRC**.

Ø nom. D<sub>c</sub>: 1 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 6 – 8 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 3,15 mm

długość całkowita L: 31,5 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,02 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. D <sub>c</sub>	1 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/obr,
tolerancje chwytu	h6
do Ø obrabianego przedmiotu	6 – 8 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	3,15 mm
długość całkowita L	31,5 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	DIN 333

typ	A
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	k13
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków