

Garant
Nawiertak do nakiełków HSS-E, bardzo długi A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 3,15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	111300 3,15
GTIN	4045197000583
Klasa artykułu	11A

Opis
Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu.

Rowkowany spiralnie, bardzo długi wał, podobnie DIN 333-A.

Ø nom. D_c: 3,15 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 30 – 40 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

długość całkowita L: 120 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
do Ø obrabianego przedmiotu	30 – 40 mm
Ø nom. D _c	3,15 mm
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,03 mm/obr,
tolerancje chwytu	h7
Ø chwytu D _s	10 mm
długość całkowita L	120 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	Norma zakładowa

typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębienia	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków