



Przedłużka gwintownika z uchwytem szybkomocującym, Typ: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	338460 10
GTIN	4045197953179
Klasa artykułu	31M

Opis

Wykonanie:

- wersja długa
- moment obrotowy przenoszony przez czworokąt
- przedni koniec przedłużki jest wyposażony wuchwyt szybkowymienny
- tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu może być ona mocowana również w wkładkach szybkowymiennych dla gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER dla gwintowników, z czworokątem.

Zalety:

- szybka i powtarzalna wymiana gwintowników za pomocą szybkowymiennej złączki
- możliwość prawie dowolnego łączenia przedłużeń dzięki identycznej średnicy D_3 lub zabierakowi czworokątnemu K_2 .

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Pasuje do :

Uchwyt przedłużki do gwintowników nr 338462 lub 338464 albo do stosowanych systemów tulejek zaciskowych.

dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376: M 16

dla \varnothing chwytu gwintu d_2 : 12 mm

Przedłużka $\varnothing D_3$: 12 mm
 \varnothing przedłużki D_4 : 20 mm
przedłużka L_2 : 45 mm
przedłużka L_3 : 145 mm

Opis techniczny

dla \varnothing chwytu gwintu d_2	12 mm
dla nominalnej \varnothing gwintu d_1 DIN 374/376	M 16
\varnothing przedłużki D_4	20 mm
przedłużka L_3	145 mm
przedłużka L_2	45 mm
Przedłużka $\varnothing D_3$	12 mm
przedłużka K_2	9 mm