

Garant
Nawiertaki z HSS-E A z powierzchnią, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	111200 5
GTIN	4045197000408
Klasa artykułu	11A

Opis
Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętnie rowki wiórowe.

Ø nom. D_c: 5 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 63 – 100 mm

Ø chwytu D_s: 12,5 mm

s – 0,1: 10,95 mm

długość całkowita L: 63 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,04 mm/obr,

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
s – 0,1	10,95 mm
do Ø obrabianego przedmiotu	63 – 100 mm
tolerancje chwytu	h7
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,04 mm/obr,
Ø nom. D _c	5 mm
Ø chwytu D _s	12,5 mm
długość całkowita L	63 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E

norma	DIN 333
typ	A
Tolerancja \varnothing nominalnej	k12
kąt pogłębiania	60 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	Kołek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wykonywanie nakiełków