

Garant**APET 133502 FR, HU7810, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215301 ALU
GTIN	4045197953216
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecana wartość $a_e = 0,25 \times D / a_p = 4 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 6 \text{ mm}$.

promień naroża: 0,2 mm

posuw f_z na ząb: 0,2 mm

Opis techniczny

typ	Alu
posuw f_z na ząb	0,2 mm
promień naroża	0,2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APET 133502 FR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	Stop twardy
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	600 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		