

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap do otworów przelotowych, do gwintów metrycznych: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	146435 M3-12
GTIN	4045197953254
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Po otwarciu kasety narzędzia są łatwo dostępne, samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. złożone z gwintowników maszynowych M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Zawartość:

po 1 gwintowniku maszynowym M3 – M12, nr 132721
norma: DIN 376

Opis techniczny

Seria	Master Tap
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
norma	DIN 371
norma	DIN 376
pierścień barwny	zielone

Rodzaj produktu

gwintownik

AkcesoriaGwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M8

132721 M8

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M7

132721 M7

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M6

132721 M6

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M12

132721 M12

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M4,5

132721 M4,5

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M4

132721 M4

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M3

132721 M3

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M5

132721 M5

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M10

132721 M10

Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap kształt B M
M3,5

132721 M3,5

Pusta kasetka Typ 5

146960 5