

**Garant****APMT 060202 FR, HU7810, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215621 ALU
GTIN	4045197953827
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$ .

promień naroża: 0,2 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,1 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,1 mm
typ	Alu
promień naroża	0,2 mm
Seria	Softcut®
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 060202 FR
Gatunek	HU7810
Materiał ostrza	Stop twardy
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	600 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		