

Garant**Nawiertak do nakiełków HSS-E, bardzo długi A, bez powłoki, Ø nom. DC k12: 1,6 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 111300 1,6 |
| GTIN | 4045197000552 |
| Klasa artykułu | 11A |

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu.

Rowkowany spiralnie, bardzo długi wał, podobnie DIN 333-A.

Ø nom. D_c: 1,6 mm

do Ø obrabianego przedmiotu: 10 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

długość całkowita L: 120 mm

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| tolerancje chwytu | h7 |
| do Ø obrabianego przedmiotu | 10 mm |
| Liczba ostrzy Z | 2 |
| Ø nom. D _c | 1,6 mm |
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,02 mm/obr, |
| Ø chwytu D _s | 5 mm |
| długość całkowita L | 120 mm |
| powłoka | bez powłoki |
| Materiał ostrza | HSS E |
| norma | Norma zakładowa |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| typ | A |
| Tolerancja \varnothing nominalnej | k12 |
| kąt pogłębienia | 60 stopni |
| kierunek skrawania | prawe |
| chwyt | Kołek walcowy h7 |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Wykonywanie nakiełków |