

**Garant****Oprawki szybkowymienne do gwintowania, BT 30, zakres gwintowania: M3-12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Klasa artykułu	31M

**Opis****Wykonanie:**

- krótka konstrukcja, z elastyczną kompensacją długości przy nacisku i powrocie
- regulowana siła nacisku odpowiednio do materiału i stosowanych gwintowników

**Zastosowanie:**

- wykonywanie gwintów zgodnych z normą
- do gwintów prawo- i lewoskrętnych
- do obrabiarek NC i centrów obróbczych.

**Wyp. dodatkowe:**

Wkładki szybkowymienne, zob. nr 335420-335660.

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820; 308835.

**wskazówka:**

- **uchwyt szybkowymienny do gwintowania w innych wersjach uchwytu wielk. M14-M33 dostępny na zamówienie**
- **uchwyt szybkowymienny do gwintowania nie nadaje się do chłodzenia wewnętrznego.**

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

kompensacja długości przy nacisku: 7,5 mm

kompensacja długości przy odciąganiu: 7,5 mm

Ø zewn. D: 38 mm

Ø wewnętrzna D<sub>1</sub>: 19 mm

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

**Opis techniczny**

kompensacja długości przy nacisku	7,5 mm
zakres gwintowania	M3 – M12
Ø zewn. D	38 mm
wymiar A długości wysięgu	63 mm
kompensacja długości przy odciąganiu	7,5 mm
Ø wewnętrzna D <sub>1</sub>	19 mm
adapter	BT 30
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Rodzaj produktu	Oprawki do gwintowania