

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M13X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M13X0,35
GTIN	4045197998217
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Opis techniczny

skok gwintu	0,35 mm
Klasa tolerancji	ISO 1 4H
Klasa tolerancji	ISO 1X 4HX
Klasa tolerancji	ISO 2 6H
Klasa tolerancji	ISO 2X 6HX
Klasa tolerancji	6H +0,05
Klasa tolerancji	ISO 3 6G
Klasa tolerancji	ISO 3X 6GX
Klasa tolerancji	7H
Klasa tolerancji	7HX
Klasa tolerancji	7G
Klasa tolerancji	7GX
Klasa tolerancji	6H +0,10

Klasa tolerancji	6H +0,20
norma	DIN 376
Materiał ostrza	HSS E
Ø gwintu	13 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø chwytu D _s	11 mm
głębokość gwintu	39 mm
Ø otworu rdzenia	12,65 mm
długość całkowita L	110 mm
Chwył kwadratowy □	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Rodzaj gwintu	MF
wielkość gwintu	M13x0,35
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik