

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M20X0,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M20X0,5
GTIN	4045197998774
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,5 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

Chwyt kwadratowy □: 12 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
Chwyt kwadratowy □	12 mm
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
głębokość gwintu	40 mm
Ø gwintu	20 mm
długość całkowita L	140 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

skok gwintu	0,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
norma	DIN 376
liczba rowków wiórowych	3
Liczba ostrzy Z	3
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M20×0,5
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik