

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M18X0,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M18X0,75
GTIN	4045197998613
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,75 mm

długość całkowita L: 125 mm

Ø chwytu D_s: 14 mm

Chwyt kwadratowy □: 11 mm

Ø otworu rdzenia: 17,25 mm

Opis techniczny

Chwyt kwadratowy □	11 mm
Ø chwytu D _s	14 mm
długość całkowita L	125 mm
Liczba ostrzy Z	3
Ø gwintu	18 mm
głębokość gwintu	36 mm
liczba rowków wiórowych	3

norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	17,25 mm
Materiał ostrza 	HSS E
skok gwintu	0,75 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M18×0,75
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik