

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:
M2,2X0,35****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M2,2X0,35
GTIN	4045197997630
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 91 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 25 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

 : HSS E

norma: DIN 371

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 2,8 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,1 mm

Ø otworu rdzenia: 1,85 mm

Opis techniczny

Ø gwintu	2,2 mm
kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D _s	2,8 mm
długość całkowita L	45 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	0,35 mm
liczba rowków wiórowych	3

