

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M22X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M22X1,25
GTIN	4045197998958
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,75 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	140 mm
Ø gwintu	22 mm
Materiał ostrza &nbsp;;	HSS E

Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Ø otworu rdzenia	20,75 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	44 mm
skok gwintu	1,25 mm
norma	DIN 376
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M22×1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścien barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik