

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M32X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M32X3
GTIN	4045197999764
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;; HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 3 mm

długość całkowita L: 180 mm

Ø chwytu D_s: 25 mm

Chwyt kwadratowy □: 20 mm

Ø otworu rdzenia: 29 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8 stopni
Liczba ostrzy Z	4
długość całkowita L	180 mm
Materiał ostrza ;	HSS E
Ø chwytu D _s	25 mm
Chwyt kwadratowy □	20 mm
Ø otworu rdzenia	29 mm

skok gwintu	3 mm
liczba rowków wiórowych	4
głębokość gwintu	64 mm
norma	DIN 376
Ø gwintu	32 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M32×3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik