

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M28X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M28X1,25
GTIN	4045197999443
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 26,75 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	26,75 mm
norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
długość całkowita L	140 mm
Ø gwintu	28 mm
głębokość gwintu	56 mm
Materiał ostrza	HSS E

&amp;nbsp;

Chwył kwadratowy □	16 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
skok gwintu	1,25 mm
liczba rowków wiórowych	4
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M28 × 1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształł nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik