

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M22X1,75****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M22X1,75
GTIN	4045197998972
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&amp;nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,75 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 20,25 mm

**Opis techniczny**

Ø otworu rdzenia	20,25 mm
głębokość gwintu	44 mm
liczba rowków wiórowych	3
norma	DIN 376
Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
długość całkowita L	140 mm
Ø gwintu	22 mm

