



Wiertła kręte CleverDrill długie HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 3,4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	116050 3,4
GTIN	4045197956231
Klasa artykułu	12B

Opis

Wykonanie:

HOLEX CleverDrill – stabilne wiertło do wszystkich zastosowań standardowych. Ulepszone zachowanie przy nawiercaniu dzięki szlifowi krzyżowemu. Grubość ziarna i gradacja ziarna normalne. Profil szlifowany. Powierzchnia: nakrętka spiralna z farbą brązową.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

długość rowków wiórowych (zob. tabela), krótsza o $1,5 \times \varnothing$ nominalna.

wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140 i 112170 z **kątem wierzchołkowym 142°** dla większej niezawodności procesu

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 340

Tolerancja \varnothing nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 67,9 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 73 mm

długość całkowita L: 112 mm

\varnothing chwytu D_s : 3,4 mm

Opis techniczny

Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
norma	DIN 340
\varnothing chwytu D_s	3,4 mm
Liczba ostrzy Z	2

długość całkowita L	112 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	67,9 mm
Długość rowków wiórowych L _c	73 mm
Ø nom. D _c	3,4 mm
kąt wierzchołkowy	130 stopni
Seria	HOLEX CleverDrill
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte