

HOLEX®**Suwmiarka, pomiarowy: 1500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415195 1500
GTIN	4045197956668
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo, bezodblaskowy. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długość szczęki do pomiaru dużych przedmiotów i średnic.** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Z dokładną regulacją.

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,18 mm

długość szczęk: 200 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 30 mm

masa: 5,3 kg

Opis techniczny

przełączalny odczyt	mm / cale
długość szczęk	200 mm
zakres pomiarowy	0 - 1500 mm
odczyt	0,05 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	30 mm
Kalibracja	A1

granica błędu	0,18 mm
masa	5,3 kg
podziałka	1/20 mm
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	011030 2000
Znakowanie opis laserowy	018940