

**Suwmiarka, pomiarowy: 800 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415195 800
GTIN	4045197956644
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo, bezodblaskowy. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych przedmiotów i średnic.** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,1 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 2,1 kg

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 800 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
masa	2,1 kg
długość szczęk	150 mm
odczyt	0,05 mm
Kalibracja	A1

granica błędu	0,1 mm
podziałka	1/20 mm
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cal	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940