

**Suwmiarka, pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415195 500
GTIN	4045197956637
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo, bezodblaskowy. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych przedmiotów i średnic.** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,07 mm

długość szczęk: 150 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 1,1 kg

Opis techniczny

długość szczęk	150 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
granica błędu	0,07 mm
masa	1,1 kg
odczyt	0,05 mm
zakres pomiarowy	0 - 500 mm

podziałka	1/20 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
Kalibracja	A1
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500
Znakowanie opis laserowy Typ	018940