

**Suwmiarka, pomiarowy: 2000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415195 2000
GTIN	4045197997296
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo, bezodblaskowy. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych przedmiotów i średnic.** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych. Z dokładną regulacją.

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,22 mm

długość szczęk: 200 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 30 mm

masa: 9,3 kg

**Opis techniczny**

Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm / cale
zakres pomiarowy	0 - 2000 mm
masa	9,3 kg
długość szczęk	200 mm
podziałka	1/20 mm
odczyt	0,05 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	30 mm
granica błędu	0,22 mm
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 2000 mm	011030 2000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940