

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M24X3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M24X3
GTIN	4045197999146
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych  
Minimalne zamówienie: 1 szt.  
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu  
Rodzaj gwintu: M/MF  
Materiał ostrza  
&nbsp;: HSS E  
norma: DIN 376  
skok gwintu: 3 mm  
długość całkowita L: 160 mm  
Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm  
Chwył kwadratowy □: 14,5 mm  
Ø otworu rdzenia: 21 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu D <sub>s</sub>	18 mm
liczba rowków wiórowych	3
głębokość gwintu	48 mm
Materiał ostrza &nbsp;:	HSS E
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	160 mm
Chwył kwadratowy □	14,5 mm

norma	DIN 376
kąt nacięcia	8 stopni
Ø otworu rdzenia	21 mm
skok gwintu	3 mm
Ø gwintu	24 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M24 × 3
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik