

HOLEX®**Suwmiarka, pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415195 300
GTIN	4045197956620
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo, bezodblaskowy. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Długie szczęki do pomiaru dużych przedmiotów i średnic.** Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowana

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,05 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

masa: 0,44 kg

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 300 mm
masa	0,44 kg
granica błędu	0,05 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
przełączalny odczyt	mm / cale

odczyt	0,05 mm
Kalibracja	A1
długość szczęk	90 mm
podziałka	1/20 mm
norma	DIN 862
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300
Znakowanie opis laserowy	018940