

**Suwmiarka, pomiarowy: 1000 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415195 1000
GTIN	4045197956651
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo, bezodblaskowy. Powierzchnie pomiarowe hartowane i szlifowane. **Dłgie szczęki do pomiaru dużych przedmiotów i średnic.**Z wkrętem ustalającym. Odsadzone i zaokrąglone końcówki szczęk do pomiarów wewnętrznych.

wszystkie części: hartowana

norma: Norma zakładowa

przełączalny odczyt: mm / cale

Kalibracja: A1

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

granica błędu: 0,24 mm

długość szczęk: 200 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 20 mm

masa: 2,5 kg

**Opis techniczny**

zakres pomiarowy	0 - 1000 mm
masa	2,5 kg
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
Kalibracja	A1
podziałka	1/20 mm
długość szczęk	200 mm

przełączalny odczyt	mm / cale
odczyt	0,05 mm
granica błędu	0,24 mm
norma	Norma zakładowa
podziałka noniusza mm/cale	tak
Technika pomiarowa	analogowe
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011030 1000
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 1000 mm	011050 1000
Znakowanie opis laserowy Typ	018940