

Garant**Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF: M26X1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M26X1
GTIN	4045197999269
Klasa artykułu	10N

Opis**wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
Minimalne zamówienie: 1 szt.
Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu
Rodzaj gwintu: M/MF
Materiał ostrza
 ; HSS E
norma: DIN 376
skok gwintu: 1 mm
długość całkowita L: 140 mm
Ø chwytu D_s: 18 mm
Chwył kwadratowy □: 14,5 mm
Ø otworu rdzenia: 25 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	18 mm
głębokość gwintu	52 mm
norma	DIN 376
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
Ø gwintu	26 mm
Materiał ostrza ;	HSS E

Ø otworu rdzenia	25 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba rowków wiórowych	4
długość całkowita L	140 mm
skok gwintu	1 mm
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M26 × 1
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik