

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M25X0,35****Dane zamówienia**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 130000 M25X0,35 |
| GTIN             | 4045197999153   |
| Klasa artykułu   | 10N             |

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 1 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 0,35 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 24,65 mm

**Opis techniczny**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| liczba rowków wiórowych | 4        |
| kąt nacięcia            | 8 stopni |
| skok gwintu             | 0,35 mm  |
| głębokość gwintu        | 50 mm    |
| Ø gwintu                | 25 mm    |
| Ø otworu rdzenia        | 24,65 mm |
| norma                   | DIN 376  |

