

Garant

Trzpieniowe frezy do gwintów GARANT Master TM z pogłębiaczem 2xD, TiAlN, MF: 8X0,75



Dane zamówienia

Numer katalogowy	139682 8X0,75
GTIN	4045197957917
Klasa artykułu	11D

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze **zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy**. **Zmienna podziałka ostrzy zapewnia** spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia.

Nowa, uniwersalna geometria i wysokiej jakości powłoka pozwalają na obróbkę różnorodnych materiałów.

- **znacznie zmniejszone wibracje przez zmienną podziałkę ostrzy;**
- **zwiększona liczba ostrzy;**
- **nowa powłoka zapewnia optymalną odporność na ścieranie;**
- **skorygowany profil zapobiega zniekształceniom zarysu gwintu.**

Zalety:

Pogłębiacz od strony chwytu dla wykonywania pogłębień 90° i frezowania gwintów w jednej operacji.

wskazówka:

Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Wersję **HB**: zamawia się, podając **nr 139682 + 129100 HB**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139682 + 129100 HE**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139683 + 129100 HB**.

Wersję **HE**: zamawia się, podając **nr 139683 + 129100 HE**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba zębów Z: 4

skok gwintu: 0,75 mm

Ø nom. D_c: 6,8 mm

Długość chwytu L_s: 40 mm

długość całkowita L: 75 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

maksymalna Ø pogłębienia D₁: 8,5 mm

Opis techniczny

skok gwintu	0,75 mm
długość całkowita L	75 mm
głębokość gwintu	16 mm
maksymalna \varnothing pogłębienia D_1	8,5 mm
\varnothing chwytu D_s	10 mm
zaprogramowana wartość pogłębienia l_1	16,98 mm
Liczba zębów Z	4
Zarys pełny	tak
Długość chwytu L_s	40 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
liczba rowków wiórowych	4
posuw f_z w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
wielkość gwintu	M8x0,75
\varnothing nom. D_c	6,8 mm
powłoka	TiAlN
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Materiał ostrza 	VHM
Norma na gwinty	DIN 13
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2xD przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Podziałka ostrzy	nierówne
Kąt stopnia pogłębiającego	90 stopni
pierścień barwny	zielone
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Seria	GARANT Master TM

Rodzaj produktu

Frez do gwintów

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HE

129100 HE

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB

129100 HB