

**Garant****Gwintowniki maszynowe do otworów przelotowych, bez powłoki, MF:  
M15X1,25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	130000 M15X1,25
GTIN	4045197998408
Klasa artykułu	10N

**Opis****wskazówka:**

Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych

Minimalne zamówienie: 2 szt.

Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu

Rodzaj gwintu: M/MF

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E

norma: DIN 376

skok gwintu: 1,25 mm

długość całkowita L: 110 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwyt kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 13,75 mm

**Opis techniczny**

kąt nacięcia	8 stopni
głębokość gwintu	30 mm
skok gwintu	1,25 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
liczba rowków wiórowych	3
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
norma	DIN 376

Ø otworu rdzenia	13,75 mm
Liczba ostrzy Z	3
długość całkowita L	110 mm
Ø gwintu	15 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
Rodzaj gwintu	M/MF
wielkość gwintu	M15 × 1,25
powłoka	bez powłoki
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Norma na gwinty	DIN 13
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	gwintownik